

nVent CADDY Macrofix Non-Insulated M8/M10, Stainless Steel, 29–35 mm OD, 1" Pipe, 25 DN

KATALOGOVÉ ČÍSLO

MFN035S6



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Plastic washer prevents screws from falling out during installation

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened

Combination nut can be attached to M8 or M10 threaded rod, simplifying material handling

Screw length has been optimized to accommodate an increased pipe range, reducing inventory

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 586404

Materiál: Stainless Steel 316L (EN 1.4404)

Povrchová úprava: Electropolished

Outer Diameter (OD): 29 - 35 mm

Pipe Size: 1"

NB/DN: 25

Rod Size (RS): M8;M10

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 1 mm

Screw Diameter (Sc): 6

Screw Length (L): 17mm

Static Load: 900N

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

