

Heavy Duty Pipe Clamp per DIN 3567, Steel, Plain, 168.3mm OD, 6" Pipe, 150 DN

KATALOGNUMMER

DIN168PL



FUNKTIONER

For high static requirements in industrial construction

Suitable for fix point applications

Can be welded onto T-beam to form a sliding element

PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 400174

Materiale: Stål

Finish: Plain

Outer Diameter (OD): 168.3 mm

Pipe Size: 6"

NB/DN: 150

Hole Size (HS): 18 mm

Width (W): 50 mm

Thickness (T): 8 mm

A: 232 mm

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

