

# LED Lights for Cabinets



The enclosure light provides a compact and flexible solution, and offers fast, easy assembly and installation. For mounting flexibility, the LED light can be fastened to the enclosure with screws or quickly attached to any flat steel surfaces with optional magnetic kits. A motion sensor is also available.

## CERTIFICERINGER



## FUNKTIONER

Power cable for LED light mounting into cabinet

Lights can be easily mounted vertically or horizontally

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

## SPECIFIKATIONER

**Product Type:** Light

Table 1/2

Katalognummer	Accessory Type	Beskyttelsesgrad	Pakke mængde	Farve	Finish	Type
57274	Lights	IP20	1	Black	Smooth Matte	Cabinet Light, Terminal Block
57275	Lights	IP20	2		Smooth Matte	Cabinet Light, Magnet
60130-114	Lights	IP20	1		Smooth	Connection Cable
57265	Lights	IP20	1	Black	Smooth Matte	Cabinet Light
57272	Lights	IP20	1	Black	Smooth	Connection Cable

Katalognummer	AccessoryType	Beskyttelsesgrad	Pakke mængde	Farve	Finish	Type
57273	Lights	IP20	1	Black	Smooth	Connection Cable

Table 2/2

Katalognummer	Tilslutningstype	Light Output	Rated Current	Vægt	Certificeringer
57274	Infeed, Trough-Wiring, 2-Pole		16A	0.07kg	RoHS
57275				0.08kg	RoHS
60130-114	Infeed, Trough-Wiring, 2-Pole		10A	0.083kg	RoHS, EAC
57265	Infeed, Trough-Wiring, 2-Pole	550lm		0.24kg	CE, RoHS
57272	Infeed, Trough-Wiring, 2-Pole		10A	0.3kg	RoHS
57273	Infeed, Trough-Wiring, 2-Pole		10A	0.3kg	RoHS

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**