

Comline Outdoor-Schrank FTTX mit doppeltem Zugang, 600 H 800 B 600 T

Data Solutions

KATALOGNUMMER

12349-007



Telekommunikationsanwendungen erfordern ausgefeilte Elektronik in Outdoor-Anlagen. nVent SCHROFF Outdoor-Schränke schirmen solche elektronischen Komponenten vor extremen Witterungseinflüssen und Vandalismus ab und gewährleisten so die Betriebskontinuität. nVent SCHROFF Schränke können als Dslam / Point of Presence / Zone Pooling / FTTC / FTTH / MFG Schränke eingesetzt werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Höhenangaben sind ohne Sockel (Sockelhöhe 140 mm)

Einwandiger, leichter Aluminiumschrank

Isolierter Schrank

IP 55

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Outdoor-Schaltschrank

Produktfamilie: Comline FTTX

Höhe Gestell: 12U

Höhe: 600mm

Breite: 800mm

Tiefe: 600mm

Wandtyp: Einwandig

Türtyp: Einzeltür

Zugang: Front; Zurück

Kühlung: Dämmung

EMV-Schirmung: Nein

Entspricht: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Aluminium

Net Weight: 70kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte