

19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, unbehandelt

Data Solutions

KATALOGNUMMER

30702-046



Belüftete Frontplatten ermöglichen Wärmeableitung durch Ausbrüche

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Belüftete Frontplatten (Aluminium) ermöglichen eine Wärmeableitung

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 3U

Zubehörtyp: Frontplatte

Oberfläche: Eloxiert

Befestigung: Anschraubbare Front

Anzahl Verpackungen: 1

Frontbeschichtung: Roh

Oberfläche Rückseite: Roh

EMV-Schirmung: Nein

Höhe (H): 132.5mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte

Breite Gestell: 95HP

Typ: 19-Zoll-Frontplatte


Breite (W): 483mm

Net Weight: 0.364kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE