


Signal-Referenzgitter



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Bietet eine Potenzialausgleichsfläche mit geringer Impedanz zum Schutz von empfindlichen elektronischen Geräten vor transienten Einkopplungen

Vorgefertigtes, geschweißtes Gitter aus 26 Sensor-Kupfer-Streifen reduziert Spannungsdifferenzen zwischen angeschlossenen Elektrogeräten

Geschweißte Verbindungen zeigen im Laufe der Zeit keine Schwächung, Korrosion oder Loslösung

Lässt sich einfach vor Ort schweißen, für Computerräume jeder Größe

Erfüllt IEEE®-Norm 1100-1992

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kupfer

Table 1/1


| Katalognummer | Artikelnummer | Länge 1 (L1) | Breite 1 (W1) | Rasterabstand (L2 x W2) | Dicke (T) | Leistenbreite |
|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------|---------------|
| SRGBD100 | 167901 | 30500 mm | 3.05 m | 609.6 mm x 609.6 mm | 0.4 mm | 50.4mm |

| Katalognummer | Artikelnummer | Länge 1 (L1) | Breite 1 (W1) | Rasterabstand (L2 x W2) | Dicke (T) | Leistenbreite |
|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------|---------------|
| SRGBE100 | 167902 | 30480 mm | 3.66 m | 609.6 mm x 609.6 mm | 0.4 mm | 50.4mm |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individuelle Größen auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem nVent ERICO-Mitarbeiter.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE