

Tiefenanreihersatz, CJDN



Der Anreihersatz erhöht die Tiefe der Schrankkonfiguration, die dann große Geräte aufnehmen kann.

MERKMALE

Beschreibung: Zum Anreihen von Schränken Rückseite an Rückseite.

Material: Profile in 2 mm, Abdeckungen in 3 mm verzinktem Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035.

Schutzart: IP 55

Verpackungseinheit: 1 Satz mit Befestigungsmaterial.

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|-------------------|
| Dicke: | 2mm |
| Farbe: | Hellgrau |
| Material: | Baustahl |
| Oberfläche: | Pulverbeschichtet |
| Farbcode: | RAL 7035 |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Gehäusematerial | Produktfamilie |
|---------------|------|--------|-------|-----------------|----------------|
| CJDN2006R5 | 34mm | 1964mm | 28mm | Baustahl | Freistehend |
| CJDN1806R5 | 34mm | 1764mm | 28mm | Baustahl | Freistehend |
| CJDN2008R5 | 34mm | 1964mm | 28mm | Baustahl | Freistehend |
| CJDN1810R5 | 34mm | 1764mm | 28mm | Baustahl | Freistehend |
| CJDN2208R5 | 34mm | 2164mm | 28mm | Baustahl | Freistehend |
| CJDN2010R5 | 34mm | 1964mm | 28mm | Baustahl | Freistehend |
| CJDN1808R5 | 34mm | 1764mm | 28mm | Baustahl | Freistehend |
| CJDN2206R5 | 34mm | 2164mm | 28mm | Baustahl | Freistehend |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE