

## Interne Profile, DIP



The DIP profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile, which can be mounted on the enclosure depth. It can also be used in combination with CLPF and CLPK profiles. Two rows of holes patterns for cage nut fixing and self-tapping screws are provided. DIP profiles are not compatible with adjustment in depth of the mounting plate.

### MERKMALE

---

Beschreibung: Das DIP Profilsystem ist 40 mm breit und 25 mm hoch zur Tiefenmontage. Eine Kombination mit CLPF und CLPK Profilen ist möglich. Bietet zwei Lochreihen für Montage von Käfigmuttern und selbstschneidenden Schrauben. DIP-Profile sind nicht kompatibel mit einer Tiefenverstellung der Montageplatte.

Material: Verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Profile mit Befestigungszubehör.

## SPEZIFIKATIONEN

**Dicke:** 1.5mm  
**Material:** Baustahl  
**Oberfläche:** Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Tragfähigkeit	Gehäusematerial
DIP210	40mm	25mm	210mm	150N	Baustahl
DIP300	40mm	25mm	300mm	150N	Baustahl
DIP400	40mm	25mm	400mm	150N	Baustahl
DIP260	40mm	25mm	260mm	150N	Baustahl

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**