

19"-Kabeldurchführung

19"-Einheit für einfaches und effektives Kabelmanagement (Kabeldurchführung).



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

19"-Frontplatte für Kabeldurchführung

SPEZIFIKATIONEN

Zubehörtyp: Frontplatte
Produkttyp: Frontplatte
Material: Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Befestigung	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Farbcode
20118-734	1U	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert	RAL 7035
20118-767	1U	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert	RAL 7021
20118-736	2U	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert	RAL 7035
20118-768	2U	Anschraubbare Front	1	Eloxiert	Leitend	RAL 7021

Table 2/3

Katalognummer	Tiefe	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe	Breite Gestell	Typ
20118-734	1.5mm	Nein	Pulverbeschichtet	43.6mm	95HP	19-Zoll-Frontplatte
20118-767	1.5mm	Nein	Pulverbeschichtet	43.6mm	95HP	19-Zoll-Frontplatte
20118-736	1.5mm	Nein	Pulverbeschichtet	88.1mm	95HP	19-Zoll-Frontplatte
20118-768	1.5mm	Nein	Pulverbeschichtet	88.1mm	95HP	19-Zoll-Frontplatte

Table 3/3

Katalognummer	Breite
20118-734	483mm
20118-767	483mm
20118-736	483mm
20118-768	483mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE