

CompacPRO Frontplatte

Die Frontplatte für die CompacPRO-Gehäuse ist mit dem Frontrahmen des Gehäuses verschraubt.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die Frontplatte wird mit dem Frontrahmen des Gehäuses verschraubt

SPEZIFIKATIONEN

- Material:** Aluminium
- Oberfläche:** Eloxiert
- Zubehörtyp:** Frontplatte
- Produkttyp:** Frontplatte

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
30823-227	4U	63HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-209	2U	42HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-224	3U	63HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-284	6U	84HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-254	3U	28HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-272	4U	84HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
30823-269	4U	42HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-257	3U	42HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-260	3U	84HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-215	2U	84HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-230	6U	63HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert

Table 2/2				
Katalognummer	Behandelte Kanten	EMV-Schirmung	Höhe	Breite
30823-227	Nein	Nein	172.9mm	345.4mm
30823-209	Nein	Nein	84mm	238.7mm
30823-224	Nein	Nein	128.4mm	345.4mm
30823-284	Nein	Nein	261.8mm	452.1mm
30823-254	Nein	Nein	128.4mm	167.5mm
30823-272	Nein	Nein	172.9mm	452.1mm
30823-269	Nein	Nein	172.9mm	238.7mm
30823-257	Nein	Nein	128.4mm	238.7mm
30823-260	Nein	Nein	128.4mm	452.1mm
30823-215	Nein	Nein	84mm	452.1mm
30823-230	Nein	Nein	261.8mm	345.4mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Montagesatz zur Befestigung einer Rückwand und einer Frontplatte ist im Lieferumfang des Gehäuses enthalten.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE