

107-20 Einhebe-/Aushebegriff

KATALOGNUMMER

107-20



Die Serie 107-20 bietet ein Last-Kraft-Verhältnis von 4,5:1 für das Einführen und Auswerfen von Leiterplatten mit Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte oder mehrfachen Steckverbindern in Blechgehäusen. Hergestellt aus Nylonmaterial vom Typ 6/6 und kann bei Umgebungstemperaturen von bis zu 121 °C (250 °F) permanent eingesetzt werden. Beständig gegen Alkalien, schwache Säuren und gängige Lösungsmittel.

⚠ **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Übersetzungsverhältnis 4,5:1

Leiterplattenstärke 1,6 mm (0,063 Zoll) oder 2,4 mm (0,093 Zoll)

Bereich für Prägeindruck vorhanden

Hergestellt aus Nylon (Typ 6) oder Polycarbonat mit 10% Graphitanteil (Typ 6/6)

Hilft beim Ein- und Aushebeln

Konzipiert für Blechanwendungen

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leiterplatten-Einhebe-/Aushebegriff

Mit Stift: Nein

Material: Polyamid 6

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE