

PXI-Express-System, 4 HE, 8 Slots, Gen2/3

KATALOGNUMMER

14579-033



Das nVent SCHROFF PXIe 8 Slot System verfügt über einen 16HP Systemslot mit 4 Link-Konfiguration. 3 der Hybrid Peripherieslots sind über PCIe Gen 3 Links mit x4 Lanes verbunden. Die restlichen 4 Hybrid Peripherieslots sind über PCIe Gen 2 Links mit je 1 Lane verbunden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

PXI Express Desktop Chassis, 4 HE, 44 TE

1 PXIe-Systemslot 7 Hybrid-Slots

Vierfacher Systemslot, 3 Peripherieslots mit PCIe Gen3 x4 und 4 Peripherieslots mit PCIe Gen2 x1 Links

Leistungsstarke Kühlung mit geräuscharmen Lüftern, 50 W pro Slot bei 15 K Temperaturerhöhung

Luftstrom von unten nach hinten mit temperaturgesteuerten Lüftern; integriertes Chassis Monitoring Modul (CMM)

AC-Weitbereichseingang mit Netzschalter auf der Rückseite, Netzdrucktaster vorne (oben)

Rückwand mit externen 10-MHz-Taktein-/ausgängen

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 8

Typ: Desktop

Typ Rückwandplatine: PXI Express, 4-Link-Konfiguration

Datenübertragung: PCIe Gen2; PCIe Gen3

Strom pro Slot: 50W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von unten nach hinten

Höhe Gestell: 4U

Netzteiltyp: Open Frame

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Nein

Entspricht: PXISA PXI-5 R1.1

Tiefe: 315mm

Gross Weight: 15kg

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

System nach IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101,10/11; Backplane konform zu PICMG Rev. 3.0 und PXI-5.

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE