


C-Profilschiene für stationäres 19-Zoll-Laborgestell, 24 HE

KATALOGNUMMER

20118-461



Zur Montage an den vertikalen Holmen auf der rechten und linken Seite der 19-Zoll-Ebene; besonders geeignet für Kabelschellen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Montage rechts und links der 19-Zoll-Ebene entlang der vertikalen Holme; besonders geeignet für Kabelösen

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 24U

Anzahl Verpackungen: 2

Oberfläche: Verzinkt

Länge: 1050mm

Material: Stahl

Produktfamilie: Laborgestell

Produkttyp: C-Schiene

Gross Weight: 1.67kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungsmaterial bitte seperat bestellen. Nicht geeignet für mobile 19-Zoll Laborgestelle.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE