

Linsenkopfschraube, Torx

Linsenkopfschraube.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Linsenkopfschraube

SPEZIFIKATIONEN

Typ: Linsenkopfschraube
Produkttyp: Schraube
Material: Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Länge | Oberfläche | Anzahl Verpackungen | Gewindegröße | Produktfamilie | Passt zu |
|---------------|-------|------------|---------------------|--------------|---|---|
| 24560-148 | 10mm | Vernickelt | 100 | M2.5 | | Rückwandplatten, Testadapter |
| 24560-147 | 7mm | Vernickelt | 100 | M2.5 | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO | Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |

| Katalognummer | Länge | Oberfläche | Anzahl Verpackungen | Gewindegröße | Produktfamilie | Passt zu |
|---------------|-------|------------|---------------------|--------------|---|---|
| 24560-161 | 12mm | Vernickelt | 100 | M2.5 | | Rückwandplatten, Testadapter |
| 24560-135 | 6mm | Verzinkt | 100 | M4 | EuropacPRO | Baugruppenträger |
| 24571-372 | 10mm | Verzinkt | 100 | M4 | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO | Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 24571-371 | 14mm | Verzinkt | 100 | M4 | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO | Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 24560-178 | 6mm | Vernickelt | 100 | M2.5 | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO | Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 24560-162 | 14mm | Vernickelt | 100 | M2.5 | | Rückwandplatten, Testadapter |
| 24560-163 | 16mm | Vernickelt | 100 | M2.5 | | Rückwandplatten, Testadapter |

Table 2/2

| Katalognummer | Drehmoment |
|---------------|------------|
| 24560-148 | 0.3N·m |
| 24560-147 | 0.3N·m |
| 24560-161 | 0.3N·m |
| 24560-135 | 1.3N·m |
| 24571-372 | 2.4N·m |
| 24571-371 | 2.4N·m |
| 24560-178 | |
| 24560-162 | |
| 24560-163 | |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE