

2-2 Loch Winkelverbinder



MERKMALE

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Extrud Schienen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche | Lochgröße (HS) | Dicke (T) | A |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-----------|--------|
| ZWA205S6 | 388761 | Edelstahl 316 (EN 1.4401) | | 14 mm | 6 mm | 102 mm |
| ZW205 | 313380 | Stahl | Feuerverzinkt | 14 mm | 6 mm | 102 mm |
| ZWA205EG | 387652 | Stahl | Elektrolytisch verzinkt | 14 mm | 6 mm | 100 mm |
| ZWA205 | 387650 | Stahl | Feuerverzinkt | 14 mm | 6 mm | 102 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | B | Schraube enthalten | Schraubendurchmesser (Sc) | Schraubenlänge (L) |
|---------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ZWA205S6 | 388761 | 86 mm | Nein | | |
| ZW205 | 313380 | 86 mm | Ja | 10 mm | 25mm |
| ZWA205EG | 387652 | 95 mm | Nein | | |
| ZWA205 | 387650 | 86 mm | Nein | | |



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

