

# Zweiloch-Tragelement für Schildmontage auf ebener Oberfläche



## MERKMALE

Konstruktion mit gerade Pfosten, sollte bei Montage auf einer falschen Oberfläche verwendet werden

Befestigung für Fixoband


Rostfreie Unterlegscheiben und Schrauben beigefügt

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Gewindegröße (TS)	Lochtyp	A	B
FXB23S2	350130	Edelstahl 302 (EN 1.4324)	M8	Mit Gewinde	20 mm	38 mm

## DIAGRAMME



## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

