


Leistungsklemme, Kabelschuh zu Schraubklemme, 500 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

SBLT-500



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Verzinnter Kupferblock ermöglicht Kupfer- oder Aluminiumleiterverbindungen

Zugängliche Stollen und Tunnel ermöglichen den einfachen Anschluss von nVent ERIFLEX Flexibar und anderen Leitern

Konstruktion ermöglicht eine Sichtprüfung des Leiters und Bestätigung der Verbindung

Spannungserkennung und Messverbindung

Einstellbare transparente Abdeckung

Modular können weitere Blöcke, zum mehrpoligen Verteilerblock angereicht werden

Einfach mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel befestigen

Befestigungszubehör zu SBLEC-Leistungsblöcken für die direkten Schalttafelmontage ist erforderlich

RoHS-konform

Halogenfrei

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 561144

Material: Kupfer; Thermoplast

Oberfläche: Verzinkt

Max. Bemessungsstrom, IEC: 750A

Max. Bemessungsstrom, UL/CSA: 500A

Halte-Kurzzeitstrom (I_{cw}) 1 s: 28.8kA

Spitzen-Kurzschlussstrom (I_{pk}): 52kA

Bemessungskurzschlussstrom (SCCR): 100kA

Max. Arbeitsspannung, IEC (U_i): 1000; 1500

Max. Arbeitsspannung, UL (V_{in}): 1000

Anzahl Bolzenanschlüsse: 1

Breite Leiter Bolzenanschluss: 20 – 50 mm IEC®; 20 – 40 mm UL®

Größe kompakter Litzendraht Bolzenanschluss: 95 – 400 mm²

Größe Draht Bolzenanschluss: Nr. 6 – 700 kcmil

Anzahl Tunnelanschlüsse: 2

Größe kompakter Litzendraht Tunnelanschluss: (2) 16 – 120 mm²

Drahtgröße Tunnelanschluss – Aderendhülse: (2) 16 – 120 mm²

Drahtgröße Tunnelanschluss: (2) Nr. 6 – 250 kcmil

Tiefe (D): 66mm

Höhe (H): 205.7mm

Breite (W): 85.1mm

A: 108mm

Stückgewicht: 0.61kg

Zertifizierungsdetails: UL® 1059

Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-1

Entspricht: IEC 60947-7-1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS


Stromanschlüsse sind austauschbar und können als netzseitige oder lastseitige Verbindungen verwendet werden.

Auslegungsrichtlinien für Verteilerblöcke, Leistungsblöcke und Stromanschlüsse

Leistungsreduzierung nach Umgebungstemperatur * (° C) zur Aufrechterhaltung der Betriebstemperatur von 85 ° C

Umgebungstemperatur (° C)	30 °	35 °	40 °	45 °	50 °	55 °	60 °	65 °	70 °	75 °
Korrektur-Faktor(d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47

* Umgebung um die Klemmenblöcke innerhalb des Gehäuses



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE