

# Varistar CP Stahltür, geschlossen mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 800 B, IP55

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**21630-216**



Stahltür mit Montagerahmen innen, 3 Punkt-Verriegelung und mit Schwenkhebelgriff mit eingebautem Druckknopf, inkl. Erdung.

### MERKMALE

Stahltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Schutzklasse IP 55

Schwenkhebelgriff mit eingebauten Druckknopf

Öffnungswinkel 180°

### PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 24U

Höhe: 1200mm

Breite: 800mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Entspricht: IEC 61587-1

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Verriegelungstyp: 3-Punkt-Verriegelung

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschranktür

Schutzart: IP55

Typ: Stahltür

Passt zu: Varistar CP

Net Weight: 17.184kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

DIN-Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff bitte separat bestellen.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**