

Varistar CP Stahltür, geschlossen mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 800 B, IP55

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-220



Stahltür mit Montagerahmen innen, 3 Punkt-Verriegelung und mit Schwenkhebelgriff mit eingebautem Druckknopf, inkl. Erdung.

MERKMALE

Stahltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Schutzklasse IP 55

Schwenkhebelgriff mit eingebauten Druckknopf

Öffnungswinkel 180°

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 42U

Höhe: 2000mm

Breite: 800mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Entspricht: IEC 61587-1

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Verriegelungstyp: 3-Punkt-Verriegelung

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschranktür

Schutzart: IP55

Typ: Stahltür

Passt zu: Varistar CP

Net Weight: 28.64kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

DIN-Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff bitte separat bestellen.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte