We connect and protect

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", weiß

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-340





Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit UTE-Ausgängen integriert werden. Der Wieland-Anschluss ermöglicht die einfache Kombination mit verschiedenen Netzkabeln.

ZERTIFIZIERUNGEN

EAC

RoHS COMPLIANT

MERKMALE

- Eingang mit Wieland® GST 18-Stecker
- Einbauhöhe 1 HE
- Gemäß IEC 60320
- Horizontale oder vertikale Montage
- Ausgang mit IEC 60320 C13-Buchsen
- Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

PRODUKTMERKMALE

- Typ Buchse: IEC C13
- Anzahl Buchsen: 12
- Steckdosen mit Schalter: Nein
- Spannung AC: 230V
- Anzahl Verpackungen: 1
- Farbe: Grau
- Tiefe: 44mm
- Oberfläche: Eloxiert
- Länge: 438.5mm
- Material: Aluminium; Polyamid
- Produkttyp: Buchsenleiste
- Net Weight: 0.69kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.