

Monitor, Tastatur, Touchpad, 1 HE-Schublade, französische Tastatur

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60118-582



Entwickelt für die 19-Zoll Standard-Rackmontage, konzipiert für Komfort, robustes Design für intensive Nutzung oder den Betrieb in rauen Umgebungen

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ausziehbarer 17-Zoll-TFT-Farbmonitor Einschub, 1 HE (Auflösung 1280 x 1024; kann an VGA-Schnittstelle angeschlossen werden)

Tastatur mit verschiedenen Tastatur-Sprachlayouts (kann über USB angeschlossen werden)

Integriertes Touchpad (kann über USB angeschlossen werden)

Spannungsversorgung: Weitbereichseingang (Nennspannung 110 VAC bis 240 VAC), Spannungsversorgung mit 12, 24 und 48 VDC auf Anfrage.

Montage tiefenverstellbar für unterschiedliche Raster der Serverwinkelprofile; Montagetiefe (Maß c = Abstand der 19-Zoll-Profile): C-Maß 470 bis 740 mm

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 1U

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Tiefschwarz

Farbcode: RAL 9005

Tiefe: 470mm

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellschubfach

Typ: Monitor, Tastatur, Touchpad

Passt zu: 19-Zoll-Schaltschränke

Tastatortyp: AZERTY

Net Weight: 15.6kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Mit Trackball oder Nummernblock.

Weitere Tastaturlayouts siehe Benutzerhandbuch.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE