

# Monitor, Tastatur, Touchpad, 1 HE-Schublade, reduzierte Tiefe, englische Tastatur

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**60118-583**



Entwickelt für die 19-Zoll Standard-Rackmontage, konzipiert für Komfort, robustes Design für intensive Nutzung oder den Betrieb in rauen Umgebungen

### ZERTIFIZIERUNGEN

---



### MERKMALE

---

Ausziehbarer 17-Zoll-TFT-Farbmonitor Einschub, 1 HE (Auflösung Full HD; zum Anschluss an VGA- oder DVI-D-Schnittstelle)

Tastatur mit verschiedenen Tastaturlayouts (kann über USB angeschlossen werden)

Integriertes Touchpad (kann über USB angeschlossen werden)

Spannungsversorgung: Weitbereichseingang (Nennspannung 110 VAC bis 240 VAC), Spannungsversorgung mit 12, 24 und 48 VDC auf Anfrage.

Montage tiefenverstellbar für unterschiedliche Raster der Serverwinkelprofile; Montagetiefe (Maß c = Abstand der 19-Zoll-Profile): C-Maß 450 bis 640 mm

Mit DVI Anschluss

## PRODUKTMERKMALE

---

Höhe Gestell: 1U

Farbe: Tiefschwarz

Farbcode: RAL 9005

Tiefe: 400mm

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellschubfach

Typ: Monitor, Tastatur, Touchpad

Passt zu: 19-Zoll-Schaltschränke

Tastatortyp: QWERTY UK

Net Weight: 13.3kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Mit Trackball oder Nummernblock.

Weitere Tastaturlayouts siehe Benutzerhandbuch.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**