

# PEMSA-Gitterrinne C-Winkel

## Data Solutions



### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen

Ideal für typische Decken-, Wand- und Schieneninstallationen.

Seitlicher Zugang für Kabelinstallation

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

### SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Breite (W)	Höhe (H)	Statische Last
WBT200CBRKT	820330	137mm	265mm	54mm	190mm	284N
WBT100CBRKT	820310	137mm	165mm	54mm	190mm	327N

Katalognummer	Artikelnummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Breite (W)	Höhe (H)	Statische Last
WBT300CBRKT	820340	137mm	365mm	54mm	190mm	245N
WBT400CBRKT	820350	137mm	465mm	54mm	190mm	177N
WBT150CBRKT	820320	137mm	200mm	54mm	190mm	353N

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**