

BS-400A Vierpolige Isolierhalterung



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Erstellung von benutzerdefinierten vierpoligen Verteilerblöcken für ein elektrisches Verteilsystem

Schutzschirm kann direkt an der Halterung befestigt werden

Enthält Schrauben zur Montage von Kupfer-Verteilerschienen mit Gewinde

Einfach mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel befestigen

Halogenfrei

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche | Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui) | Arbeitstemperatur | Bemessungsstrom bei typischer Anwendung |
|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|---|
| BS-400A | 551250 | Stahl, Glasfaserverstärktes Polyamid | Elektrolytisch verzinkt | 1000, 1500 | -40 to 130 °C | 160 - 630 A |

Table 2/3

| Katalognummer | Artikelnummer | Entspricht | Entflammbarkeitsklasse | Stromschienenbreite | Stromschienendicke | Tiefe (D) |
|---------------|---------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| BS-400A | 551250 | IEC 60439,1, IEC 61439,1, IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C) | UL® 94V-0 | 15 - 32 mm | 5 - 10 mm | 128mm |


Table 3/3

| Katalognummer | Artikelnummer | Höhe (H) | Breite (W) | A | Schraubendurchmesser (Sc) | Stückgewicht |
|---------------|---------------|----------|------------|--------|---------------------------|--------------|
| BS-400A | 551250 | 230 mm | 34 mm | 123 mm | 6 | 0.22 kg |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Muss mit Verteilerschienen aus Kupfer verwendet werden.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.