

Tiefenanreihersatz, CJDN



Der Anreihersatz erhöht die Tiefe der Schrankkonfiguration, die dann große Geräte aufnehmen kann.

MERKMALE

Beschreibung: Zum Anreihen von Schränken Rückseite an Rückseite.

Material: Profile in 2 mm, Abdeckungen in 3 mm verzinktem Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035.

Schutzart: IP 55

Verpackungseinheit: 1 Satz mit Befestigungsmaterial.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	2mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie
CJDN2006R5	34mm	1964mm	28mm	Baustahl	Freistehend
CJDN1806R5	34mm	1764mm	28mm	Baustahl	Freistehend
CJDN2008R5	34mm	1964mm	28mm	Baustahl	Freistehend
CJDN1810R5	34mm	1764mm	28mm	Baustahl	Freistehend
CJDN2208R5	34mm	2164mm	28mm	Baustahl	Freistehend
CJDN2010R5	34mm	1964mm	28mm	Baustahl	Freistehend
CJDN1808R5	34mm	1764mm	28mm	Baustahl	Freistehend
CJDN2206R5	34mm	2164mm	28mm	Baustahl	Freistehend

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE