

## DIN-Schiene, BDR



Gebrauchsfertige, zugeschnittene DIN-Schiene, die sowohl die Beschaffung als auch die Montage erleichtert.

### MERKMALE

---

Beschreibung: 35 mm DIN Schiene für Klemmenkästen.

Material: Galvanisiertes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 5 Stück.

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Dicke:</b>      | 1mm      |
| <b>Oberfläche:</b> | Verzinkt |
| <b>Material:</b>   | Baustahl |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Gehäusematerial |
|---------------|-------|--------|-------|-----------------|
| BDR3515       | 150mm | 8mm    | 35mm  | Baustahl        |
| BDR3530       | 300mm | 8mm    | 35mm  | Baustahl        |
| BDR3550       | 500mm | 8mm    | 35mm  | Baustahl        |
| BDR3540       | 400mm | 8mm    | 35mm  | Baustahl        |
| BDR3520       | 200mm | 8mm    | 35mm  | Baustahl        |
| BDR3560       | 600mm | 8mm    | 35mm  | Baustahl        |
| BDR3580       | 800mm | 8mm    | 35mm  | Baustahl        |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**