

## Nivellierfüße, LF

Mit diesen verstellbaren Füßen kann der Schrank nivelliert und bei Bedarf seine Höhe bis zu 30 mm eingestellt werden.



### MERKMALE

---

Beschreibung: Verstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, werden direkt an den Schrankrahmen montiert.  
Verstellhöhe: 30 mm. M12 Gewinde.

Max. Traglast: 3000 N je Fuß.

Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagematerial.

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Material
LF430	67mm	48mm	48mm	Baustahl	Freistehend	Kunststoff, Kunststoff

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**