

Stahlblechtür | Schaltschränke, DN



Diese Tür ersetzt die Rückwand in einem Standschrank, um auf an der Vorderseite installierte Geräte von hinten zuzugreifen, oder um Rücken-an-Rücken-Montageplatten zur Vergrößerung des Einbauraums zu verwenden.

MERKMALE

Beschreibung: Standardtür, 3 mm DIN Doppelbart Schließsystem und Türmontagerahmen. Der Türmontagesatz DNMK (Scharniere und Schließgestänge-Widerhalter) muss separat bestellt werden. 180° Scharniere und sämtliche Schließsysteme des nVent HOFFMAN-Programms können angebracht werden. Kompatibel mit anreihbaren und kompakten Gehäuseserien.

Material: 2 mm Stahlblech.

Max. Traglast: 800 N.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Montagemöglichkeiten: Wenn zuvor keine andere Tür eingebaut war, ist der Scharniersatz DNMK erforderlich.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Farbe: Hellgrau
Material: Baustahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbcode: RAL 7035

Table 1/3

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Türtyp	Gehäusematerial	Produktfamilie
DN1810R5	1782mm	993mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN1606R5	1582mm	593mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN1805LR5	1782mm	493mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DN1206R5	1182mm	593mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN1806R5	1782mm	593mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN2008LR5	1982mm	793mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DN1606LR5	1582mm	593mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DN2004LR5	1982mm	393mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DN2008R5	1982mm	793mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN1408R5	1382mm	793mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN1805R5	1782mm	493mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN1206RR5	1182mm	593mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DN2008RR5	1982mm	793mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DN1406RR5	1382mm	793mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DN2010R5	1982mm	993mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN2208R5	2182mm	793mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN1804R5	1782mm	393mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN2205LR5	2182mm	493mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DN1406R5	1382mm	593mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN1808R5	1782mm	793mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend

Table 2/3

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Türtyp	Gehäusematerial	Produktfamilie
DN1208R5	1182mm	793mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN1805RR5	1782mm	493mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DN2205RR5	2182mm	493mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DN2206RR5	2182mm	593mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DN1406LR5	1382mm	593mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DN1808RR5	1782mm	793mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DN1806LR5	1782mm	593mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Türtyp	Gehäusematerial	Produktfamilie
DN2206LR5	2182mm	593mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DN1405RR5	1382mm	493mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DN1405LR5	1382mm	493mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DN2206R5	2182mm	593mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN2006LR5	1982mm	593mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DN1804LR5	1782mm	393mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DN2005R5	1982mm	493mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN1806RR5	1782mm	593mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DN1106R5	1082mm	593mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN2005LR5	1982mm	493mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DN2210R5	2182mm	993mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN2005RR5	1982mm	493mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DN1610R5	1582mm	993mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend

Table 3/3

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Türtyp	Gehäusematerial	Produktfamilie
DN1804RR5	1782mm	393mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DN2004R5	1982mm	393mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN1608R5	1582mm	793mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN1206LR5	1182mm	593mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DN2204R5	2182mm	393mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN2004RR5	1982mm	393mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DN1808LR5	1782mm	793mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DN2006R5	1982mm	593mm	17mm	Blank	Baustahl	Freistehend
DN2006RR5	1982mm	593mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DN1606RR5	1582mm	593mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.