

## Seitentür, DNS



Eine an einem Schrank montierte Seitentür ermöglicht einen einfachen seitlichen Zugriff auf vorne und hinten montierte Geräte. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Rücken-an-Rücken-Montageplatten verwendet werden.

### MERKMALE

---

Beschreibung: Anstelle der Seitenwand SPM, zum einfachen Zugriff auf Einbauten von der Seite aus oder wenn Schaltschränke Rückseite an Rückseite montiert sind. Ausgestattet mit einem 3 mm DIN Doppelbart Schloss, dass alle Verriegelungsoptionen ermöglicht. Türmontagerahmen sind optional.

Material: 2 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Verpackungseinheit: 1 Tür mit Türmontagerahmen.

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Dicke:</b>	2mm
<b>Farbe:</b>	Hellgrau
<b>Material:</b>	Baustahl
<b>Oberfläche:</b>	Pulverbeschichtet
<b>Farbcode:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie
DNS2006R5	1982mm	593mm	51mm	Baustahl	Freistehend
DNS1806R5	1782mm	593mm	51mm	Baustahl	Freistehend
DNS1805R5	1782mm	493mm	51mm	Baustahl	Freistehend
DNS2005R5	1982mm	493mm	51mm	Baustahl	Freistehend

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**