

Interscale-Leitung für Embedded NUC, leistungsgekühlt, 34 mm, 112, mm 107 mm

KATALOGNUMMER

14820-701



Small Form Factor-Gehäuse mit integrierter EMV-Abschirmung und Konduktionskühlung für eNUC-Karten, basierend auf der innovativen und flexiblen Interscale-Plattform von nVent SCHROFF.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Modulares Gehäuse aus 3 leicht zu montierenden Teilen; Gehäuse, Deckplatte und Frontplatte

Integrierter EMV-Schutz

Gemäss SDT.03, embedded NUC-Standard <http://www.sget.org/standards.html>,

Ausbrüche speziell für IES MB95 embeddedNUC-Karte (<http://en.ies.de/>)

Starre Konstruktion mit nur zwei Schrauben

Perforierte Seitenwände zur passiven Kühlung

Gewindebuchse im Boden montiert zur Befestigung der Leiterkarte

Farbe RAL 7016

Andere Maße, Ausbruchformen/-positionen und Bedruckung erhältlich

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor

Produktfamilie: Interscale

Typ: Desktop

Höhe: 34mm

Breite: 112mm

Tiefe: 106.5mm

Material: Aluminium

Farbe: Anthrazitgrau

Farbcode: RAL 7016

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Schutzart: IP20

Kühlung: Perforiert

Anzahl Verpackungen: 1

Net Weight: 0.175kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage.

Nur das aufgeführte Interscale-Zubehör ist kompatibel.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE