

EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz zur Backplanemontage, 6 HE, 475 mm

KATALOGNUMMER

24563-436



Ungeschirmter Baugruppenträger zur Backplanemontage

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F (flexibel), vordere 19-Zoll-Winkel sind inbegriffen, in der Tiefe anpassbarer 19"-Leiterplattenhalter, separat erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

Aluminium

IP 20 gemäß IEC 60529.

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Modulschiene Typ „light“

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 6U

Tiefe: 475mm

Anzahl Verpackungen: 1

Zur Montage: Rückwandplatine

Leiterplattentiefe: 160mm; 220mm; 280mm; 340mm

Typ Dichtung: Edelstahl EMV (nachrüstbar)

Griff enthalten: Nein

Befestigung: Gestell

Entspricht: IEC 60297-3-103

EMV-Schirmung: Nein

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Material: Aluminium

Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub

Breite Gestell: 84HP

Statische Last: 11kg

Net Weight: 2.54kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE