

Linsenkopfschraube, Torx, Self-Tapping

Linsenkopfschraube.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Linsenkopfschraube mit Torx, selbstformend

Zur Montage von Griff in Trapezform an die Frontplatte der KassettePRO

SPEZIFIKATIONEN

- Typ:** Linsenkopfschraube
- Produkttyp:** Schraube
- Material:** Stahl
- Oberfläche:** Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Länge	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Produktfamilie	Passt zu	Drehmoment
21101-884	6mm	100	M4	EuropacPRO	Baugruppenträger	1.3N·m
24560-157	7.3mm	100	M2.5		Frontplatten	
24560-141	9.3mm	100	M2.5	Rahmentyp-Steckbaugruppen	Führungsschienen	

Katalognummer	Länge	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Produktfamilie	Passt zu	Drehmoment
24560-179	10mm	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub	

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE