


PropacPRO Aufstellgriff



Der Aufstellgriff kann zum Tragen oder zum Aufstellen des Gehäuses verwendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Traglast 20 kg

In 30°-Schritten rastbar

Mit gepulverter Griffstange

Der Griff ermöglicht dem Benutzer im Falle einer Desktop-Nutzung eine bessere Sicht auf die Frontseite des Gehäuses

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium; Zinklegierung
Passt zu:	Gehäuse
Produkttyp:	Griff
Produktfamilie:	PropacPRO

Table 1/1

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp
24576-071	42HP	1	Aufstellgriff
24576-073	84HP	1	Aufstellgriff
24576-072	63HP	1	Aufstellgriff

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Um den Aufstellgriff anzubringen, müssen Löcher in die Seitenwand gebohrt werden.
Bitte wählen Sie die vorkonfigurierten PropacPRO-Gehäuse mit Löchern für den Aufstellgriff.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE