

## Varistar 19" Winkelprofil



19 Zoll Winkelprofile mit vorgegebenem Raster.

### ZERTIFIZIERUNGEN

---



### MERKMALE

---

Tiefenverstellbar im 25-mm-Raster

Gem. IEC 60297-1 (DIN 41 494, Teil 1)

Montage erfolgt bei 600 mm breiten Schränken direkt am Gestell

Bei 800 mm Breite Adapterklemme für reduzierte Breite notwendig, bei Teilausbau Tiefenstreben notwendig

Abmessungen werden in U-Schritten eingraviert (1 ... 52 HE)

Aus Stahl, 2 mm dick

Nachträglicher Einbau möglich

## SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Winkelprofil

**Material:** Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
23130-036	47U	2200mm	Aluminium verzinkt	2		
23130-013	33U	1600mm	Pulverbeschichtet	2	Schwarzgrau	RAL 7021
23130-039	16U	750mm	Aluminium verzinkt	2		
23130-029	16U	750mm	Pulverbeschichtet	2	Lichtgrau	RAL 7035
23130-588	52U	2450mm	Aluminium verzinkt	2	Schwarzgrau	RAL 7021
23130-023	33U	1600mm	Pulverbeschichtet	2	Lichtgrau	RAL 7035
23130-033	33U	1600mm	Aluminium verzinkt	2		
23130-014	38U	1800mm	Pulverbeschichtet	2	Schwarzgrau	RAL 7021
23130-037	8U	400mm	Aluminium verzinkt	2		
23130-022	29U	1400mm	Pulverbeschichtet	2	Lichtgrau	RAL 7035
23130-015	42U	2000mm	Pulverbeschichtet	2	Schwarzgrau	RAL 7021
23130-030	20U	900mm	Pulverbeschichtet	2	Lichtgrau	RAL 7035
23130-035	42U	2000mm	Aluminium verzinkt	2		
23130-021	24U	1200mm	Pulverbeschichtet	2	Lichtgrau	RAL 7035

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
23130-040	20U	900mm	Aluminium verzinkt	2		
23130-020	20U	900mm	Pulverbeschichtet	2	Schwarzgrau	RAL 7021
23130-032	29U	1400mm	Aluminium verzinkt	2		
23130-016	47U	2200mm	Pulverbeschichtet	2	Schwarzgrau	RAL 7021
23130-019	16U	750mm	Pulverbeschichtet	2	Schwarzgrau	RAL 7021
23130-018	12U	550mm	Pulverbeschichtet	2	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
23130-017	8U	400mm	Pulverbeschichtet	2	Schwarzgrau	RAL 7021
23130-031	24U	1200mm	Aluminium verzinkt	2		
23130-570	52U	2450mm	Pulverbeschichtet	2	Schwarzgrau	RAL 7021
23130-026	47U	2200mm	Pulverbeschichtet	2	Lichtgrau	RAL 7035
23130-027	8U	400mm	Pulverbeschichtet	2	Lichtgrau	RAL 7035
23130-011	24U	1200mm	Pulverbeschichtet	2	Schwarzgrau	RAL 7021
23130-038	12U	550mm	Aluminium verzinkt	2		
23130-034	38U	1800mm	Aluminium verzinkt	2		
23130-024	38U	1800mm	Pulverbeschichtet	2	Lichtgrau	RAL 7035
23130-028	12U	550mm	Pulverbeschichtet	2	Lichtgrau	RAL 7035
23130-012	29U	1400mm	Pulverbeschichtet	2	Schwarzgrau	RAL 7021
23130-025	42U	2000mm	Pulverbeschichtet	2	Lichtgrau	RAL 7035

Table 1/2

Katalognummer	Länge	Verpackungseinheit
23130-036	2095mm	Paar
23130-013	1495mm	
23130-039	745mm	
23130-029	745mm	
23130-588	2345mm	
23130-023	1495mm	
23130-033	1495mm	
23130-014	1695mm	Paar
23130-037	395mm	
23130-022	1295mm	
23130-015	1895mm	Paar
23130-030	895mm	
23130-035	1895mm	Paar
23130-021	1095mm	
23130-040	895mm	
23130-020	895mm	
23130-032	1295mm	Paar
23130-016	2095mm	Paar
23130-019	745mm	
23130-018	545mm	

Table 2/2

Katalognummer	Länge	Verpackungseinheit
23130-017	395mm	
23130-031	1095mm	Paar
23130-570	2345mm	
23130-026	2095mm	
23130-027	395mm	
23130-011	1095mm	Paar
23130-038	545mm	
23130-034	1695mm	Paar
23130-024	1695mm	
23130-028	545mm	
23130-012	1295mm	Paar
23130-025	1895mm	

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Für 19-Zoll Teilausbau werden Tiefenstreben benötigt.

Metrische Winkelprofile auf Anfrage.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**