

# Varistar CP Deko-Rahmen



Der Deco-Rahmen passt perfekt für den Varistar CP ohne Fronttür. Er verdeckt alle Kabel an den Seiten des Schranks, optimiert die Kabelführung und Gerätemontage für einen effizienteren Installationsprozess und verbessert gleichzeitig das Erscheinungsbild des Schranks.

## MERKMALE

Verdeckt Kabel neben dem 19"-Rasterprofil, Optimierung der Kabelführung und Gerätemontage für einen effizienteren Installationsprozess

Bietet einfacheren Zugang zu den internen Komponenten des Schranks mit klappbaren oder entfernbaren Platten, Vereinfachung von Wartung und Reparaturen

Verleiht verbesserte Funktionalität, Erscheinungsbild, und Haltbarkeit für Varistar CP Schränke ohne Tür

□□□□□□□□ /□□□□

## SPEZIFIKATIONEN

- Statische Last:** 400kgf
- Produkttyp:** Schaltschrank-/Gestellrahmen
- Material:** Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Auslegungsmerkmal    | Anzahl Verpackungen | Farbe       |
|---------------|--------------|--------|--------|----------------------|---------------------|-------------|
| 21630-311     | 33U          | 1600mm | 600mm  | 19" Plane Integrated | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-920     | 47U          | 2200mm | 800mm  | Schwenkrahmen        | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-924     | 38U          | 1800mm | 800mm  | 19"-Schieberahmen    | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-309     | 24U          | 1200mm | 600mm  | 19" Plane Integrated | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-314     | 47U          | 2200mm | 600mm  | 19" Plane Integrated | 1                   | Schwarzgrau |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Auslegungsmerkmal    | Anzahl Verpackungen | Farbe       |
|---------------|--------------|--------|--------|----------------------|---------------------|-------------|
| 21630-926     | 47U          | 2200mm | 800mm  | 19"-Schieberahmen    | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-919     | 42U          | 2000mm | 800mm  | Schwenkrahmen        | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-313     | 42U          | 2000mm | 600mm  | 19" Plane Integrated | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-310     | 29U          | 1400mm | 600mm  | 19" Plane Integrated | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-918     | 38U          | 1800mm | 800mm  | Schwenkrahmen        | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-925     | 42U          | 2000mm | 800mm  | 19"-Schieberahmen    | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-312     | 38U          | 1800mm | 600mm  | 19" Plane Integrated | 1                   | Schwarzgrau |

Table 2/2

| Katalognummer | Farbcode | Oberfläche        | Typ         |
|---------------|----------|-------------------|-------------|
| 21630-311     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Deco-Rahmen |
| 21630-920     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Deco-Rahmen |
| 21630-924     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Deco-Rahmen |
| 21630-309     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Deco-Rahmen |
| 21630-314     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Deco-Rahmen |
| 21630-926     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Deco-Rahmen |
| 21630-919     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Deco-Rahmen |
| 21630-313     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Deco-Rahmen |
| 21630-310     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Deco-Rahmen |
| 21630-918     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Deco-Rahmen |
| 21630-925     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Deco-Rahmen |
| 21630-312     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Deco-Rahmen |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Deco-Rahmen bietet einfacheren Zugang zu den internen Komponenten des Schrankes mit klappbaren oder entfernbaren Platten und vereinfacht somit Wartung und Reparaturen. Er ist eine wesentliche Ergänzung für jeden Elektronikschrank ohne Fronttür, insbesondere für automatisierte Testgeräte, und bietet Funktionalität, Erscheinungsbild und Haltbarkeit auf höherem Niveau.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**