

# NM Kabelhalter mit Gewindestange/Drahtstangenklipp



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Zur Befestigung von Anschlussleitungen und Steuerleitungen

Maximieren Sie Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten mit der einzigartigen Kombination aus 4Z- und 6Z-Produkten.

Ein verbesserter Multifunktionsclip ermöglicht eine optimierte Inventarisierung und reduziert gleichzeitig die mit mehreren SKUs verbundenen Risiken bei der Baustellenplanung.

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke	Außendurchmesser	Stangengröße
RMX4Z34	171096	Federstahl	nVent CADDY Armour	3.9 - 9.5 mm	7 - 8 mm	4, 6, 8, 10

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Drahtgröße
RMX4Z34	171096	3.9 - 4.8 mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Mit diesen Baugruppen können Abhängungen an den meisten Haupt- und Nebentragkonstruktionen realisiert werden.

4Z Teile, die auf 3/8" (M10) glatte Stange in der F2 Richtung hat eine statische Belastbarkeit von 15 lb (67 N).

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

