

# Kabel zum Schienennetz vollständig geschweißt, Strom, UIC60, 50 mm<sup>2</sup> Konzentrisch, Rechts

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

## PBWY301RH



### MERKMALE

---

Komplette Bahn-Schweißerbaugruppe für die Installation von Gleisstromkreisen und Jumpverbindungen zur Neutralachse

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

### PRODUKTMERKMALE

---

Material: Graphit; Stahl; Thermoplast

Schienenart: UIC60

Art der Anschlussklemme: W

Leitergröße: 50 mm<sup>2</sup> konzentrisch

Außendurchmesser Leiter, Sollwert: 8.89mm

Schweißerstil: T20

Ausrichtung: Rechtsseitig

Nur Form: Nein

Ersatzform: PBWX5LH

Schweißmaterial: PB65, separat erhältlich

Griffklemme: C105C, separat erhältlich

Leiterhülse: S05F, separat erhältlich

Einschlagwerkzeug: WD80, separat erhältlich

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.