

Gemeinsame Verbindung T6 Komplettes Schweißerpaar, Signal, Kopf frei Art der Verbindung, 5/16 " Bondstrand

Data Solutions

KATALOGNUMMER

SBHFT6B



MERKMALE

Komplette Schweißerbaugruppe zur Befestigung von Jumperverbindungen am Schienenkopf, quer zur Schiene

Verbindung erfolgt innerhalb der Grenzen des Verbindungssteiges

Inklusive Tiegelsreiniger

PRODUKTMERKMALE

Material: Stahl; Graphit; Thermoplast

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Art der Anschlussklemme: Ohne Kopf

Leitergröße: 5/16 Zoll Bondstrand

Außendurchmesser Leiter, Sollwert: 7.95mm

Länge der Verbindung: 177.8mm

Schweißerstil: T6

Nur Form: Nein

Ersatzform: SBB492M

Schweißmaterial: SB32, separat erhältlich

Verbinderklammer: B194D x 2, separat erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.