

# 19-Zoll-Kabelführung, 2 HE, 1,5 mm, St, RAL 7021

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**20118-768**

19"-Einheit für einfaches und effektives Kabelmanagement  
(Kabeldurchführung).



### ZERTIFIZIERUNGEN

---



### MERKMALE

---

19"-Frontplatte für Kabeldurchführung

### PRODUKTMERKMALE

---

Höhe Gestell: 2U

Zubehörtyp: Frontplatte

Befestigung: Anschraubbare Front

Anzahl Verpackungen: 1

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Farbcode: RAL 7021

Tiefe: 1.5mm

EMV-Schirmung: Nein

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Höhe: 88.1mm

Material: Stahl

Produkttyp: Frontplatte

Breite Gestell: 95HP

Typ: 19-Zoll-Frontplatte

Breite: 483mm

Gross Weight: 0.67kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE