

# Monitor, Tastatur, Touchpad, 1 HE-Schublade

## Data Solutions



Entwickelt für die 19-Zoll Standard-Rackmontage, konzipiert für Komfort, robustes Design für intensive Nutzung oder den Betrieb in rauen Umgebungen

## ZERTIFIZIERUNGEN

---



## MERKMALE

---

Ausziehbarer 17-Zoll-TFT-Farbmonitor Einschub, 1 HE (Auflösung 1280 x 1024; kann an VGA-Schnittstelle angeschlossen werden)

Tastatur mit verschiedenen Tastatur-Sprachlayouts (kann über USB angeschlossen werden)

Integriertes Touchpad (kann über USB angeschlossen werden)

Spannungsversorgung: Weitbereichseingang (Nennspannung 110 VAC bis 240 VAC), Spannungsversorgung mit 12, 24 und 48 VDC auf Anfrage.

Montage tiefenverstellbar für unterschiedliche Raster der Serverwinkelprofile; Montagetiefe (Maß c = Abstand der 19-Zoll-Profile): C-Maß 470 bis 740 mm

## SPEZIFIKATIONEN

---

**Tiefe:** 470mm

**Produkttyp:** Schaltschrank-/Gestellschubfach

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Anzahl Verpackungen | Farbe       | Farbcode | Typ                               | Passt zu                   |
|---------------|--------------|---------------------|-------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|
| 60118-582     | 1U           | 1                   | Tiefschwarz | RAL 9005 | Monitor,<br>Tastatur,<br>Touchpad | 19-Zoll-<br>Schaltschränke |
| 60118-580     | 1U           | 1                   | Tiefschwarz | RAL 9005 | Monitor,<br>Tastatur,<br>Touchpad | 19-Zoll-<br>Schaltschränke |
| 60118-581     | 1U           | 1                   | Tiefschwarz | RAL 9005 | Monitor,<br>Tastatur,<br>Touchpad | 19-Zoll-<br>Schaltschränke |

Table 2/2

| Katalognummer | Tastaturtyp |
|---------------|-------------|
| 60118-582     | AZERTY      |
| 60118-580     | QWERTY UK   |
| 60118-581     | QWERTZ      |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Mit Trackball oder Nummernblock.

Weitere Tastaturlayouts siehe Benutzerhandbuch.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.