


Steckdosenleiste, USA

Data Solutions



Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit US-Steckdosen integriert werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Horizontale oder vertikale Montage

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Anschlussleitung 2 m, mit USA-Stecker

US-Buchseneinsätze

Einbauhöhe 1 HE

115 V, 15 A

Gemäß UL-498

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium; Polyamid
Farbe:	Grau
Produkttyp:	Buchsenleiste

Table 1/2

Katalognummer	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Steckdosen mit Schalter	Spannung AC	Anzahl Verpackungen	Tiefe
60110-242	USA	11	Ja	115V	1	44mm
60110-240	USA	11	Nein	115V	1	44mm
60110-241	USA	15	Nein	115V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Länge
60110-242	Eloxiert	438.5mm
60110-240	Eloxiert	438.5mm
60110-241	Eloxiert	947.5mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE