

# Varistar CP Verkabelungs-Rack

## Data Solutions



Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Vorbereitet für eine hohe Verdrahtungsdichte und 19"-Integration.

### MERKMALE

Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Schrank

Statische Traglast bis zu 1600 kg

Schutzart IP 20

Installation verschiedener Netzwerkgeräte möglich

Integriertes vertikales und horizontales Kabelmanagement

Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden

### SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Gestell

**Material:** Stahl

**Rahmenmaterial:** Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Verkleidungsmaterial	Rahmenfarbe	Höhe	Rahmenfarbe	Verkleidungsfarbe
10630-027	42U	Stahl	Schwarzgrau	2000mm	RAL 7021	Schwarzgrau
10630-028	42U	Stahl	Schwarzgrau	2000mm	RAL 7021	Schwarzgrau

Table 2/3

Katalognummer	Breite	Tiefe	Statische Last	Verkleidungsfarbcode	Anzahl Verpackungen	Dynamische Belastung
10630-027	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf
10630-028	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf

Table 3/3

Katalognummer	Oberfläche
10630-027	Pulverbeschichtet
10630-028	Pulverbeschichtet

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**