

AC-Lüfter, 115 VAC, 119 x 119 x 38 mm, 162 m³h

KATALOGNUMMER

20713-244

Axiallüfter, 119 mm, mit AC-Eingang. Ersatzteil für 1 HE-Lüftereinschübe.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

119 mm DC-Lüfter mit Stecker für Anschlusskabel

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Lüfter

Passt zu: 19-Zoll-Lüftereinschübe

Breite: 119mm

Länge: 119mm

Höhe: 38mm

Spannung AC: 115V

Häufigkeit: 50/60 Hz

Luftstrom bei 50 Hz: 162m³/h

Luftstrom bei 60 Hz: 192m³/h

Geräuschpegel bei 50 Hz: 37dB(A)

Geräuschpegel bei 60 Hz: 41dB(A)

Leistung bei 50 Hz: 15W

Leistung bei 60 Hz: 14W

Max. statischer Druck: 73Pa

Umgebungstemperatur: 70°C

Net Weight: 0.58kg

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Anschlussleitung und Schutzgitter bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE