


# Kopfstücke für Führungsschienen, PC



Kunststoffendstücke für individuelle mehrteilige Führungsschienen mit Kunststoff- oder Aluminium-Extrusionsmittelstück. Vefügar als Typ Standard oder Typ Zubehör

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Führungsschienen Endstücke (PC) Typ Zubehör, mehrteilige Version. Mittelteil wahlweise aus Al oder Kunststoff

Verbesserte Brandschutzeigenschaften, erfüllt EN 45545-2 Anforderungen R22, R23 und R24 mit HL3

„Halogenfrei“, nach IEC 61249-2-21

Mitteleleil aus AL ist für alle Standard PCB Längen verfügbar 160, 220, 280 , 340mm und für alle anderen Längen in der 1000 mm Version

Können an Modulschienen (Al-Profil) oder an 1,5 mm dicke Stahlblechprofilen befestigt werden

Können bei höheren Stoß- und Vibrationsanforderungen auch verschraubt werden

Für den leitenden Kontakt zwischen Leiterplatte und Horizontalschiene ist ein optionaler ESD-Clip erhältlich

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Passt zu:</b>	Baugruppenträger; Gehäuse; Einschub
<b>Produktfamilie:</b>	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
<b>Material:</b>	Glasfaserverstärkter Kunststoff
<b>Produkttyp:</b>	Schienenendstück

Table 1/1

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Entspricht	Typ	Verpackungseinheit	Nutbreite
---------------	---------------------	------------	-----	--------------------	-----------

64568-004	1	EN 45545-2	Norm	Paar	2
64568-094	1	EN 45545-2	Kodierkeil	Paar	2.5
64568-008	1	EN 45545-2	Zubehör	Paar	2
64568-093	1	EN 45545-2	Kodierkeil	Paar	2.5
64568-095	1	EN 45545-2	Kodierkeil	Paar	2.5
64568-014	1	EN 45545-2	Norm	Paar	2.5
64568-018	1	EN 45545-2	Zubehör	Paar	2.5

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**