

# Interscale, Gehäuse, Desktop-Ausführung, nicht perforiert



Flexibles Tischgehäuse mit integriertem EMV-Schutz.  
Basierend auf der Interscale-Plattform von nVent SCHROFF  
und entwickelt nach IEC 60297-3-109.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Modulares Tischgehäuse, bestehend aus 4 montierten Einzelteilen

Wurde entsprechend der IEC-Norm 60297-3-109 entwickelt

Integrierter EMV-Schutz

Schutzart bis IP 30

Farbe RAL 7016

Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Material:</b>	Aluminium; Stahl
<b>Typ:</b>	Desktop
<b>Produktfamilie:</b>	Interscale
<b>Schutzart:</b>	IP30
<b>Farbcode:</b>	RAL 7016
<b>Produkttyp:</b>	Gehäuse mit kleinem Formfaktor

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Anzahl Verpackungen	Breite	Tiefe	Kühlung	Farbe
14820-133	43.7mm	1	132.6mm	132.6mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-297	88.1mm	1	399mm	310.35mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-255	88.1mm	1	221mm	221.45mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-295	88.1mm	1	399mm	221.45mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-154	43.7mm	1	221mm	177mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-375	132.6mm	1	310mm	221.45mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-254	88.1mm	1	221mm	177mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-155	43.7mm	1	221mm	221.45mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-395	132.6mm	1	399mm	221.45mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-134	43.7mm	1	133mm	177mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-195	43.7mm	1	399mm	221.45mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-175	43.7mm	1	310mm	221.45mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-275	88.1mm	1	310mm	221.45mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-397	132.6mm	1	399mm	310.35mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-197	43.7mm	1	399mm	310.35mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche
14820-133	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14820-297	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14820-255	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14820-295	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14820-154	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14820-375	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14820-254	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14820-155	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14820-395	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14820-134	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14820-195	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14820-175	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14820-275	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14820-397	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14820-197	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**