

Kunststofffuß für Gehäuse



Die Kunststofffüße können am Bodenblech eines Gehäuses oder Chassis montiert werden. Erhältlich in verschiedenen Höhen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kunststofffuß

Einfache Montage. Fuß wird nach Einstecken in die Montagebohrung durch Eindrücken des Spreizstiftes fixiert

SPEZIFIKATIONEN

- Produktfamilie:** RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Typ: Fuß
Produkttyp: Fuß
Material: Polycarbonat

Table 1/1

Katalognummer	Passt zu	Anzahl Verpackungen	Entflammbarkeitsklasse
60224-011	Gehäuse	1	UL® 94V-0
60224-009	Gehäuse	1	UL® 94V-0
24820-004	Gehäuse	4	UL® 94V-0

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE