

# PropacPRO Frontabdeckhaube



Die klappbare kann auf ein PropacPRO-Gehäuse montiert werden. Sie schützt die Leiterplatte vor versehentlichen Bedieneingriffen. Es kann ein nachrüstbares Schloss installiert werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Scharniermontage oben oder unten

Schloss (max. 2) nachrüstbar

Frontabdeckhaube ist aus Acrylglas, schwenkbar, abnehmbar

Seitliche Blende (Pos. 5) dient gleichzeitig als vertikale EMV-Schirmung der Seitenwände.

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Höhe Gestell:</b>	3U
<b>Passt zu:</b>	Gehäuse
<b>Produkttyp:</b>	Abdeckblech
<b>Typ:</b>	Fronthaube
<b>Produktfamilie:</b>	PropacPRO
<b>Material:</b>	Thermoplast

Table 1/1

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe
24576-080	28HP	1	
24576-083	84HP	1	175mm
24576-082	63HP	1	

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe
24576-081	42HP	1	

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht kombinierbar mit Designelementen.

Andere Höhen auf Anfrage erhältlich.

Vor Montage der Abdeckhaube müssen Aufstellfüße an das Gehäuse angebaut werden; bitte separat bestellen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**