

Teleskopschiene Universal, 2 HE

Universal-Teleskopschiene mit >100 % Auszug und bis zu 61 kg Tragfähigkeit.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Schienenbreite $k = 16$ mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs $w = 417$ mm

Seitliche Montage an den 19-Zoll-Holmen (19-Zoll-Ebene bleibt zur Befestigung der Verlängerung/des Schubfachs frei).

Arretierung bei Vollauszug

Auszugslänge > 100 %

Statische Traglast pro Paar 46-61 kg

SPEZIFIKATIONEN

- Material:** Stahl
- Produkttyp:** Teleskopschiene
- Oberfläche:** Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Länge	Anzahl Verpackungen	Statische Last	Typ
20110-100	305mm	2	61kg	Universell
20110-104	508mm	2	55kg	Universell
20110-108	711mm	2	46kg	Universell

Katalognummer	Länge	Anzahl Verpackungen	Statische Last	Typ
20110-105	559mm	2	52kg	Universell
20110-103	457mm	2	57kg	Universell
20110-106	610mm	2	50kg	Universell
20110-101	356mm	2	60kg	Universell
20110-102	406mm	2	58kg	Universell
20110-107	660mm	2	48kg	Universell

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für die Montage in der 19-Zoll-Ebene bestellen Sie bitte den Befestigungssatz separat. Universelle Teleskopschienen können auch in nicht standardmäßigen Anwendungen ohne zusätzliche Komponenten montiert werden, also auch in anderen als den 19-Zoll Schränken.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE