

# Varistar CP Serverschrank



Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.

## MERKMALE

Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Schrank

Statische Traglast bis zu 1600 kg, dynamische Traglast 1000 kg

Schutzart IP 20

Zur Installation von unterschiedlichem IT-Equipment

Integriertes Luftleitblech zur Kühlung von vorne nach hinten

Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Statische Last:</b>	1600kg
<b>Produkttyp:</b>	Gestell
<b>Verkleidungsfarbcodes:</b>	RAL 7021
<b>Rahmenmaterial:</b>	Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Verkleidungsmaterial	Breite	Verkleidungsfarbe	Tiefe
10630-019	47U	2200mm	Stahl	600mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-017	42U	2000mm	Stahl	600mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-026	47U	2200mm	Stahl	800mm	Schwarzgrau	1200mm

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Verkleidungsmaterial	Breite	Verkleidungsfarbe	Tiefe
10630-023	42U	2000mm	Stahl	600mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-018	42U	2000mm	Stahl	800mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-020	47U	2200mm	Stahl	800mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-024	42U	2000mm	Stahl	800mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-025	47U	2200mm	Stahl	600mm	Schwarzgrau	1200mm

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Anzahl Verpackungen	Dynamische Belastung	Oberfläche	Material
10630-019	Norm	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-017	Norm	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-026	Nebeneinander	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-023	Nebeneinander	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-018	Norm	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-020	Norm	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-024	Nebeneinander	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-025	Nebeneinander	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**