

PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, Stahl, EG, 112–117 mm OD, 1/2" Gewinde, 31 mm

KATALOGNUMMER

PXN117EG



MERKMALE

Mit Außen- / Innen-Kombinationsmutter

Heavy-Duty

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 577220

Mutter enthalten: Ja

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser (OD): 112 - 117 mm

Rohrgröße: 4"

NB/DN: 100

Stangengröße (RS): M10

Gewinde (G): 1/2"

Breite (W): 31 mm

Dicke (T): 2.5 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 6

Schraubenlänge (L): 25mm

Statische Last: 2500N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

